

ULTRASONIC-4: Para aluminio, hierro y aleaciones

- **ULTRASONIC-4** es un producto formulado especialmente para ser usado como detergente de limpieza de piezas y utillaje de aluminio.
- Con su equilibrada formulación de tensoactivos, disolvente y alcalis, ULTRASONIC-4 tiene propiedades, especialmente indicadas para eliminar sedimentos incrustados de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad difícil, evitando que se redeposite sobre las piezas ya limpias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ULTRASONIC - 4

Color:	Azul
Apariencia:	Líquido transparente
Olor:	Característico
Densidad:	1,05 ± 0,05
pH 1%:	Aprox. 10,7

Contiene entre otros componentes:

Entre 1% -5%:	Metasilicato sódico
Entre 5%-10%:	Pirofosfato tetrapotásico
Entre 15%-30%	Tensoactivos no iónicos

DOSIS Y FORMA DE USO DE ULTRASONIC-4:

ULTRASONIC-4 se utilizará diluido en el agua del depósito de ultrasonidos a una proporción entre el 2%-5%.